


M o b i l e S q u e e z e

Der Universalhalter für Handy, Navigation und vieles mehr





bis zu **3 kg**
Klebekraft*

Das Produkt

Mobile Squeeze




Für Sie haben wir zwei Jahre geforscht, entwickelt und getestet und ein tolles Handelsprodukt entwickelt - die innovative Produktneuheit aus Berlin namens „M o b i l e S q u e e z e“.

„M o b i l e S q u e e z e“ wurde für den Mobiltelefonhalter-Markt entwickelt. Es ist ein spezieller Kautschuk für alle erdenklichen Anwendungen. Endlich kein Schrauben und kein Kleben mehr.


Seine Eigenschaften sind so einfach wie auch genial:

- rückstandsfrei ablösbar
- fixiert wieder und wieder
- sehr viel günstiger als konventionelle Halter
- ungiftig (2010 dermatologisch getestet: -sehr gut-)
- fettet nicht
- geruchslos
- er haftet fast auf allen Materialien bombenfest, trotzdem leicht wieder entfernbare
- antistatisch
- div. Farben für die Anpassung z.B. an das Armaturenbrett

In diesen Farben erhältlich



*bei den angegebenen optimalen Anwendungsbedingungen und bei min. 5cm² Klebefläche



A n w e n d u n g


Mobile Squeeze

Anwendungshinweis:




Säubern

Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein



Andrücken

3 Sekunden auf den Untergrund



Fixieren

Objekt 3 Sekunden auf die Knetmasse drücken



Ablösen

durch leichte Drehbewegung, evtl. Rückstände durch betupfen entfernen

Anwendungsgebiete:

Anbringen und Fixieren von Telefonen, Navigationsgeräten, Notizblöcken, Stiften, Getränken u.v.m.

Optimale Anwendungsbedingungen:

Beide Oberflächen müssen glatt, fett- und staubfrei sein. Anwendungstemperaturen: -10°C bis +50°C, max. Festigkeit wird nach 24h erreicht.


Anwendungshinweise:

1. Untergrund säubern und Masse so kneten, dass ausreichend Knetfläche (min. 2cm²) vorhanden ist.
2. Knetmasse drei Sekunden an die gewünschte Stelle drücken, wo später das zuklebende Objekt befestigt werden soll.
3. Zu klebendes Objekt drei Sekunden an die Knetmasse andrücken, loslassen, fertig.
4. Zum Wiederablösen das Objekt durch leichte Drehbewegungen abziehen. Evtl. Rückstände können durch leichtes Betupfen mit der restlichen Klebmasse entfernt werden.

Wichtig:

Keine Befestigung der Knetmasse an Airbags oder dem Lenkrad. Vor Gebrauch Testverklebung durchführen.

AnwendungsBeispiele



Mobile Squeeze

Im Auto:

- zum Befestigen und Fixieren von: Mobilfunktelefonen, Navigationsgeräten, Notizblöcken, Getränkeflaschen, Stiften, Brillen und alles was nicht lose herumliegen soll


Zu Hause und im Büro:

- Befestigen Sie Poster, Fotos, Notizen, Stifte oder fixieren Sie Dinge, die schnell umfallen könnten wie Vasen oder Bilderrahmen.

Im Krankenhaus, Behinderten- & Pflegeheim:

- Fixieren Sie alle Dinge, die in anwendungsgerechter Höhe und Lage sein müssen, damit das Leben so einfach wie möglich wird, zum Beispiel: Fixieren Sie die Türschlüssel immer griffbereit mit der neonfarbenden Variante oder bieten Sie Mobile Squeeze Patienten als Bewegungstherapie für die Hände an.

Verpackung



Abbildungen von Einzelverpackungen, POS- Standdisplays und Thekendisplays



Einzelverpackung „Standart“

Beschreibung: hochglanz Pappfaltkarton mit transparenten Sichtfenstern hinten und vorn

Maße H/B/T: 190 mm x 133 mm x 6mm

Gewicht: 40 g



Thekendisplay

Beschreibung: Pappfaltkarton mit 2 Füllreihen mit je 35 Einheiten

Maße H/B/T: 380 mm x 340 mm x 370 mm

Gewicht: 800 g inkl. Einzelpackungen




Stanndisplay

Beschreibung: hochglanz Pappaufsteller mit 8x 20cm Eurohaken, für 25 Einzelverpackungen je Eurohaken

Maße H/B/T: 1750 mm x 550 mm x 300 mm

Gewicht: 5,5 kg inkl. Einzelpackungen




Verpackungsvariationen

Beispielverpackungen für Werbepartner

Alle Verpackungsbeispiele sind Muster für Kunden, die auf individuelle Lösungen aus sind und denen ein nachhaltiger Werbeeffect wichtig ist. Mindestbestellmenge: 20.000 Stück

Kugelverpackung



Beschreibung: Plexiglaskugel (wiederverschließbar) mit 8seitigem Buglet, individuelle Logobedruckung auf der Kugel, frei wählbare Motive der Knetmasse

Maße Kugel: 60 - 80 mm Durchmesser

Gewicht: 40 g

Zylinderverpackung mit Karton



Beschreibung: Zylinderplexiglas (wiederverschließbar) im hochglanz Pappkarton (ca DIN A5 Format), individuelle Logobedruckung auf der Zylinderverpackung, frei wählbare Knetstanzmotive, Blisterhaube als Diebstahlschutz möglich

Maße Zylinder: 60 - 80 mm Durchmesser, 2 cm tief

Gewicht: 40 g


Zylinderverpackung ohne Karton



Beschreibung: Zylinderplexiglas (wiederverschließbar) mit 8 seitigem Buglet unterhalb der Verpackung, individuelle Logobedruckung auf der Zylinderverpackung, frei wählbare Knetstanzmotive

Maße Zylinder: 90 - 110 mm Durchmesser 2 cm tief

Gewicht: 35 g



Verkaufspotenziale

mögliche Verkaufsbeispiele für Wiederverkäufer

Verkäufe steigern:

Bieten Sie „M o b i l e S q u e e z e“ zusätzlich (für den Endkunden) als Gratiszugabe zum Handy-, Bluetooth- oder Navigationsgerätekauf an. Steigert nachweislich laut Studien die Verkaufswahrscheinlichkeit beim Kunden um 30%.

Produktvielfalt erhöhen:

Vertreiben Sie „M o b i l e S q u e e z e“ als Universalwaffe gegen alles was im Auto lose herum liegt.

Image verbessern :

Ideal als Werbegeschenk mit eigenem Firmenlogodruck auf der wiederverwendbaren Aufbewahrungsdose.

Kundenkreis erweitern:

Anwendbar auch als Zugabe für Mietautos und dessen Kunden



immer im Sichtfeld

A n s p r e c h p a r t n e r



Adressen und Telefonnummern



R o b e r t S c h l e g e l

Inhaber Mono de[sign] und Vertriebsleiter Mobile Squeeze

Marientalerstr. 24a
D- 12437 Berlin

Tel/Fax: 030 - 53601915
Mobil: 0173 - 9356851
e-mail: info@mobilesqueeze.de
Homepage: www.mobilesqueeze.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage.
Dort finden Sie einen separaten Händler-Login mit Ihren Einkaufspreisen.

www.mobilesqueeze.de